

Produkt-Steckbrief

PUROTAP leader Bestell-Nr. 90 026 14

Demineralisierungsgerät mit patentiertem Wechselkartuschensystem.
Für Erstbefüllung und Umlaufentsalzung.

Integriertes Messgerät (s. Abb.) mit folgenden Anzeigen und Funktionen:

- Grenzwert der el. Leitfähigkeit voreinstellbar und rückstellbar.
- Anzeige der aktuellen el. Leitfähigkeit des Frischwassers.
- Anzeige der aktuellen el. Leitfähigkeit des Füllwassers.
- Momentane Durchflussgeschwindigkeit in l/min.
- Anzeige der Gesamtdurchflussmenge in Liter; Wert ist rückstellbar.
- Umstellung zwischen $\mu\text{S}/\text{cm}$ und TDS (*Total dissolved solids*)
- Signal-LEDs zur Überwachung des Grenzwerts (blau/rot).
- Optional einstellbar: Akustisches Signal bei überschreiten des Grenzwerts.
- Optional einstellbar: Funksender, ermöglicht die automatische Abschaltung von externen Geräten wie Pumpen und Magnetventilen.
Funkstecker (Empfänger) als Zubehör erhältlich.



Die Wechselkartusche **PUROTAP HIGHPOWER** oder **PUROTAP NEXION** kann einfach und sauber in das Gerät eingeführt werden.

Erfüllt folgende Anforderungen: **VDI-Richtlinie 2035**
SWKI BT 102-01
ÖNORM H5195-1
DIN 50930

Technische Daten:

| | |
|----------------|-----------------|
| Höhe | 79 cm |
| Durchmesser | 30 cm |
| Gewicht (leer) | 7,5 kg |
| Anschluss | ¾" (DN 20) |
| Batterien | 4 × C LR14 1,5V |

PUROTAP leader - Wechselkartuschen



PUROTAP HIGHPOWER

Qualitätsharz
Bestell-Nr. 90 026 16

| | |
|---------------------|-------------------|
| Durchflussleistung | 20 l/min |
| Betriebsdruck | 4 bar |
| Wassertemp. | 60°C max. |
| Gewicht | 15 kg |
| Kapazität bei 1° fH | 60 m ³ |
| Kapazität bei 1° dH | 34 m ³ |



PUROTAP NEXION

Qualitätsharz
pH-Wert regulierend
Bestell-Nr. 90 026 15

| | |
|---------------------|-------------------|
| Durchflussleistung | 20 l/min |
| Betriebsdruck | 4 bar |
| Wassertemp. | 60°C max. |
| Gewicht | 15 kg |
| Kapazität bei 1° fH | 50 m ³ |
| Kapazität bei 1° dH | 30 m ³ |